

**VNMG 160408, Rūšis: CA6525****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251824 CA6525
GTIN	4960664472161
Produktų klasė	25E

Aprašymas

VNMG 160408 CA6525 Kietlydinys: CA6525

Drožlialaužis: MS

Pjūvio gylis a_p : 0,75 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,35 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 220 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,75 - 2,5 mm
Drožlialaužis	MS
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f	0,1 - 0,35 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 220 m/min
Pagrindinis naudojimas	M

Kietlydinys	CA6525
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui