


**Garant****CCGT 09T302L, Rūšis: CU3515**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	237697 CU3515
GTIN	4045197816771
Produktų klasė	21F

## Aprašymas

### Modelis:

Pagalastos keičiamos plokštelės užtikrina **kontroliuojamą drožlės laužimą**, kai tiksliai gręžiama turint mažą matmenų užlaidą. Labai platus pritaikymas.

Kietlydinys: CU3515

Drožlialaužis: US

Pastūma f: 0,05 - 0,2 mm/aps,

## Techninis aprašymas

Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Drožlialaužis	US
Kietlydinys	CU3515
Ašmenys	Kermetas
Danga	be dangos
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGT 09T302L
Produkto rūšis	Keičiamos plokštelės tiksliajam sukliui

