

**Garant****CCGT 09T302L, Rūšis: HB3010**

## Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 237697 HB3010 |
| GTIN             | 4045197816788 |
| Produktų klasė   | 21F           |

## Aprašymas

### Modelis:

Pagalastos keičiamos plokštelės užtikrina **kontroliuojamą drožlės laužimą**, kai tiksliai gręžiama turint mažą matmenų užlaidą. Ypač tinka grūdintam plienui, taip pat ir INOX.

Kietlydinys: HB3010

Drožlialaužis: SS

Pastūma f: 0,05 - 0,2 mm/aps,

## Techninis aprašymas

|  |   |
|--|---|
| Pastūma f                              | 0,05 - 0,2 mm/aps,                      |
| Drožlialaužis                          | SS                                      |
| Kietlydinys                            | HB3010                                  |
| Ašmenys                                | HM                                      |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCGT 09T302L                            |
| Produkto rūšis                         | Keičiamos plokštelės tiksliajam sukliui |

