

Garant**CC. T 09T304, Rūšis: HU7310**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260150 HU7310
GTIN	4045197668059
Produktų klasė	21G

Aprašymas

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	350 - 600 m/min
Drožlialaužis	AM
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 4 mm
Pagrindinis naudojimas	N
Pastūma f	0,05 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	HU7310
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūsiai apdirbimas
Ašmenys	HM

Danga	be dangos
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui