

**Garant****CC. T 09T308, Rūšis: HU7310**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	260152 HU7310
GTIN	4045197668219
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

#### Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis $a_p$	0,1 - 4 mm
Pagrindinis naudojimas	N
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	350 - 600 m/min
Drožialaužis	AM
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma $f$	0,05 - 0,5 mm/aps,
Kietlydinys	HU7310
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūsiai apdirbimas
Ašmenys	HM

Danga	be dangos
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui