

HEDI

Kabelių vyniotuvas skirtas F, B, PL, CZ, Tipas: 10N



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081195 10N
GTIN	4003644016976
Produktų klasė	08B

Aprašymas

Modelis:

Kabelių vyniotuvas **su valdomu išvyniojimo ir suvyniojimo automatiniu mechanizmu, su keliais fiksatoriais apsisukimui**. Itin atsparus lūžiams, uždaras **plastikinis korpusas**. Terminė **apsauga nuo perkrovos**, tvirtas H07RN-F neopreno kabelis su movos jungtimi.

Paprastas montavimas prie sienos ar lubų su **150° pasukimo sritimi**.

Funkcija:

IP24: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo $\varnothing < 12$ mm svetimkūnių patekimo, tačiau vistiek įrankius ir laidus rekomenduojama laikyti atokiau.

Paskirtis:

Užtikrinti ergonomiškumui dirbant be įtempimo bei apsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų ir sužalojimų dėl ant žemės gulinčių žarnų.

Pastaba:

Žarnų vyniotuvą su spyruokline pavara žr. Nr. 080066 iki 080079.

Techninis aprašymas

Ilgis	325 mm
Kabelio klasė	H07RN-F
Nominali galia išvyniojus	2000 (16 A) W
Korpuso medžiaga	Iš plastiko

Aukštis	275 mm
Kabelio medžiaga	Neopreno guma
Tipas	10N
Plotis	185 mm
Kabelio sandara	3G1,5
Laido ilgis	10 m
Nominalioji įtampa	250 V
IP apsaugos klasė	IP 24
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Įvesties kištuko tipas	E
Produkto rūšis	Kabelių vyniotuvas