

**CCMT 060202, Rūšis: CA525****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260190 CA525
GTIN	4960664678983
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	GK
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 330 m/min
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Kampo spindulys	0,2 mm
Kietlydinys	CA525
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060202
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui