

Garant**Tekinimo laikiklis su keičiama plokšte, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 25/16mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251009 25/16
GTIN	4045197650689
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	CKJNR/L 2525M16
Spaustukas	259038 17
Koto dydis	25 mm
Galvutės ilgis L ₁	32 mm
Atraminė plokštelė	259031 6
Spyruoklių rinkinys	259044 3
Spyruoklė	259046 3
Tinkamos keičiamos plokštelės	KNUX 1604.. R/L
Plokštelės dydis	16 mm
Varžtas spaustukui	259021 3
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Serija	QuickTurn
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis

Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Spaustukas Tipas 17	259038 17
Precizinis antgališ šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 4 mm	674242 4
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 3	259044 3
Varžtas spaustukui Tipas 3	259021 3
Spyruoklė Tipas 3	259046 3
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Atraminė plokštelė Tipas 6	259031 6
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600