



## KNUX 160405R 10 vnt. rinkinys, Rūšis: HBX020



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	251050 HBX020
GTIN	4045197663757
Produktų klasė	22D

### Aprašymas

KNUX 160405R 10 vnt. rinkinys HBX020 Kietlydinys: HBX020

Drožlialaužis: PM

Drožlialaužio laiptelio matmuo: 2,2 mm

Pjūvio gylis  $a_p$ : 1 - 5 mm

Pastūma  $f$ : 0,2 - 0,7 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 80 - 300 m/min

### Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma $f$	0,2 - 0,7 mm/aps,
Kampo spindulys	0,5 mm
Drožlialaužis	PM
Drožlialaužio laiptelio matmuo	2,2 mm
Pjūvio gylis $a_p$	1 - 5 mm
Kietlydinys	HBX020
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 300 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas

Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	KNUX 160405R
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui