

**Garant****CC. T 120408, Rūšis: HB7310**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	260160 HB7310
GTIN	4045197668530
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

#### Techninis aprašymas

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	350 - 600 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma $f$	0,05 - 0,5 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,1 - 4 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	AM
Pagrindinis naudojimas	N
Kietlydinys	HB7310
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusis apdirbimas
Ašmenys	HM

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui