

Garant**CCGT 120402, Rūšis: HU7310**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260156 HU7310
GTIN	4045197668257
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	N
Kampo spindulys	0,2 mm
Pastūma f	0,05 - 0,5 mm/aps,
Drožialaužis	AM
Pjovimo sąlygos	nepetraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	350 - 600 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 4 mm
Kietlydinys	HU7310
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūsiai apdirbimas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūsiai apdirbimas

Ašmenys	HM
Danga	be dangos
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGT 120402
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui