

Garant**Tekinimo laikiklis su keičiama plokštele, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 32/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251009 32/16
GTIN	4045197654656
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Spyruoklių rinkinys	259044 3
Plokštelės dydis	16 mm
Galvutės ilgis L ₁	32 mm
Spaustukas	259038 17
Varžtas spaustukui	259021 3
Tinkamos keičiamos plokštelės	KNUX 1604.. R/L
Darbinės dalies ilgis L ₄	40 mm
Spyruoklė	259046 3
Laikiklio ISO kodas	CKJNR/L 3232P16
Atraminė plokštelė	259031 6
Koto dydis	32 mm
Bendras ilgis L	170 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne

Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Varžtas spaustukui Tipas 3	259021 3
Spaustukas Tipas 17	259038 17
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 3	259044 3
Atraminė plokštelė Tipas 6	259031 6
Spyruoklė Tipas 3	259046 3
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 4 mm	674242 4
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600