

**Garant****CC. T 120404, Rūšis: HU7310**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	260158 HU7310
GTIN	4045197668417
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

#### Techninis aprašymas

Pjūvio gylis $a_p$	0,1 - 4 mm
Pagrindinis naudojimas	N
Pastūma $f$	0,05 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	AM
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	350 - 600 m/min
Kietlydinys	HU7310
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūsiai apdirbimas
Ašmenys	HM

Danga	be dangos
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui