

**KOMET KUB Centron® gręžimo galvutė, Ø DC: 67mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 236650 67     |
| GTIN             | 4047109095304 |
| Produktų klasė   | 24L           |

**Aprašymas****Modelis:**

- **Maksimalus gręžimo gylis iki 8 (9)×D.**
- **Tikslus centravimas centravimo viršūne ir kreipiančiąja plokštelės briauna.**
- **Standus pagrindinio laikiklio ir gręžimo galvutės sujungimas.**
- **Kreipiančiosios Ø priderintas prie pjovimo plokštelės su 0,4 mm užapvalinimo spinduliu. Gręžiant kiaurąsias kiaurymes kreipiančiosios Ø galima reguliuoti specialia pakišama folija.**

**Paskirtis:**

- **Tinka apdirbti tiek nejudančias, ties besisukančias detales, tiek vertikaliajoje, tiek horizontaliojoje padėtyje.**
- **Su centravimo viršūne Nr. 236655 – 236657.**
- **Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236740 – 237080.**

**Tinka:**

Gręžimo laikiklis Nr. 236652 – 236654.

**Tiekimo sudėtis:**

Gręžimo galvutė su kreipiančiąja plokštele (atsarginė kreipiančioji plokštelė Nr. 236658). Nuo Ø 65 mm su pjovimo plokštelių įdėklais (pjovimo plokštelių įdėklai reguliuojami išorėje +1 mm per Ø).

**Techninis aprašymas**

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Centravimo viršūnės dydis              | 65                                  |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys    | 239655 8IP2 (1,3 Nm)                |
| Bazinio laikiklio varžtas              | 239655 20IP3                        |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WOEX 05T304                         |
| korpuso dydis                          | 65                                  |
| Pjovimo briaunų skaičius Z             | 1                                   |
| Serija                                 | KUB Centron®                        |
| Nominalus Ø D                          | 67                                  |
| Grąžto panaudojimas                    | Centravimas                         |
| Grąžto panaudojimas                    | ribotas skersinis gręžimas          |
| Grąžto panaudojimas                    | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu   |
| Grąžto panaudojimas                    | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu   |
| Vidinis aušinimas                      | taip                                |
| Produkto rūšis                         | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |

## Priedai

|  |              |
|--|--------------|
| Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 8IP2                          | 239655 8IP2  |
| Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,3 Nm           | 211750 1,3   |
| KOMET KUB Centron® centravimo viršūnė HSS Tipas 65                               | 236656 65    |
| KOMET® bazinis laikiklis Ø DC 65 mm  | 236653 65    |
| Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 20IP3                         | 239655 20IP3 |
| KOMET® bazinis laikiklis Ø DC 65 mm  | 236652 65    |
| KOMET® bazinis laikiklis Ø DC 65 mm  | 236654 65    |
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP | 674252 8IP   |
| KOMET KUB Centron® centravimo viršūnė HSS Tipas 65                               | 236655 65    |