


KNUX 160405R 10 vnt. rinkinys, Rūšis: HBX020

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251090 HBX020
GTIN	4045197663993
Produktų klasė	22D

Aprašymas

KNUX 160405R 10 vnt. rinkinys HBX020 Kietlydinys: HBX020

Drožlialaužis: PG

Drožlialaužio laiptelio matmuo: 3,2 mm

Pjūvio gylis a_p : 1 - 6 mm

Pastūma f : 0,2 - 0,7 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 300 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	PG
Kampo spindulys	0,5 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	1 - 6 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,2 - 0,7 mm/aps,
Drožlialaužio laiptelio matmuo	3,2 mm
Kietlydinys	HBX020
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 300 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas

Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	KNUX 160405R
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui