

**KOMET KUB Centron® gręžimo galvutė, Ø DC: 68mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236650 68
GTIN	4047109095311
Produktų klasė	24L

**Aprašymas****Modelis:**

- **Maksimalus gręžimo gylis iki 8 (9)×D.**
- **Tikslus centravimas centravimo viršūne ir kreipiančiąja plokštelės briauna.**
- **Standus pagrindinio laikiklio ir gręžimo galvutės sujungimas.**
- **Kreipiančiosios Ø priderintas prie pjovimo plokštelės su 0,4 mm užapvalinimo spinduliu. Gręžiant kiaurąsias kiaurymes kreipiančiosios Ø galima reguliuoti specialia pakišama folija.**

**Paskirtis:**

- **Tinka apdirbti tiek nejudančias, ties besisukančias detales, tiek vertikaliajoje, tiek horizontaliojoje padėtyje.**
- **Su centravimo viršūne Nr. 236655 – 236657.**
- **Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236740 – 237080.**

**Tinka:**

Gręžimo laikiklis Nr. 236652 – 236654.

**Tiekimo sudėtis:**

Gręžimo galvutė su kreipiančiąja plokštele (atsarginė kreipiančioji plokštelė Nr. 236658). Nuo Ø 65 mm su pjovimo plokštelių įdėklais (pjovimo plokštelių įdėklai reguliuojami išorėje +1 mm per Ø).

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Bazinio laikiklio varžtas	239655 20IP3
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239655 8IP2 (1,3 Nm)
korpuso dydis	65
Centravimo viršūnės dydis	65
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 05T304
Serija	KUB Centron®
Nominalus Ø D	68
Grąžto panaudojimas	Centravimas
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

## Priedai

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 20IP3	239655 20IP3
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
KOMET® bazinis laikiklis Ø DC 65 mm	236652 65
KOMET® bazinis laikiklis Ø DC 65 mm	236653 65
KOMET® bazinis laikiklis Ø DC 65 mm	236654 65
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 8IP2	239655 8IP2
KOMET KUB Centron® centravimo viršūnė HSS Tipas 65	236655 65
Dinamometrinis atsuktuvė, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,3 Nm	211750 1,3
KOMET KUB Centron® centravimo viršūnė HSS Tipas 65	236656 65