


KNUX 160405R 10 vnt. rinkinys, Rūšis: HBX130

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251090 HBX130
GTIN	4045197664013
Produktų klasė	22D

Aprašymas

KNUX 160405R 10 vnt. rinkinys HBX130 Kietlydinys: HBX130

Drožlialaužis: MG

Drožlialaužio laiptelio matmuo: 3,2 mm

Pjūvio gylis a_p : 1 - 6 mm

Pastūma f : 0,2 - 0,7 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis a_p	1 - 6 mm
Pastūma f	0,2 - 0,7 mm/aps,
Drožlialaužio laiptelio matmuo	3,2 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	MG
Kampo spindulys	0,5 mm
Kietlydinys	HBX130
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas

Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	KNUX 160405R
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui