

**KOMET KUB Centron® Powerline gręžimo galvutė, Ø DC: 33,2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236651 33,2
GTIN	4047109226920
Produktų klasė	24L

Aprašymas**Modelis:**

Gręžimo viršūnė tiksliai nukreipia galvutę gręžimo ašimi ir taip užtikrina tiesų, saugų ir efektyvų gręžimą iki 9xD.

Lygius, tiesius paviršius galima gręžti be pagalbinės kiaurymės.

Gręžimo galvutė be kreipiančiųjų plokštelių, todėl nereikia jų reguliuoti.

Paskirtis:

Tinka apdirbti tiek nejudančias, tiek ir besisukančias detales vertikaloje ir horizontalioje padėtyje. Su centravimo viršūne Nr. 236659. Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236520 – 236576.

Pastaba:

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Bazinio laikiklio varžtas	239653 15IP
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOEX 110508
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239652 15IP2 (2,8 Nm)
Centravimo viršūnės dydis	50
korpuso dydis	33

Serija	KUB Centron®
Nominalus Ø D	33,2
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	Aklinųjų kiaurymių gręžimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 15IP	239652 15IP
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 15IP	239653 15IP
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,8 Nm	211750 2,8