

## Ilgintuvas skirtas F, B, PL, CZ, 250 V, Tipas: 25N



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	081183 25N
GTIN	4007123251513
Produktų klasė	08B

### Aprašymas

#### Modelis:

**Galima naudoti lauke ir drėgnose patalpose (IP44).**

Su lizdais, tinkančiais **F, B, PL, CZ šalims**. Atsparus alyvai, benzinui, UV spinduliams.

**Neopreno gumos kabelis** su drėgmei atspariu guminiu kištuku ir mova.

#### Funkcija:

IP44: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai  $\varnothing > 1$  mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

### Techninis aprašymas

Laido ilgis	25 m
Kabelio medžiaga	Neoprenas
skirta šalims	F; B; PL; CZ
Kabelio sandara	3G1,5
Kabelio klasė	H07RN-F
Tipas	25N

atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės	Kategorija 2 (K2) pagal BGI
IP apsaugos klasė	IP 44
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Įvesties kištuko tipas	E
Produkto pavadinimo požymis	250 V
Tinklo įtampa	250 V
Produkto rūšis	Ilginimo laidas

---

## Priedai

Kabelių pakabinimo sistema CableFix Tipas XL	081191 XL
Kabelių pakabinimo sistema CableFix Tipas S	081191 S
Kabelių pakabinimo sistema CableFix Tipas L	081191 L