

**Tekinimo peilis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 32/08mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251917 32/08
GTIN	4045197674784
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	WN.. 0804..
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	40 mm
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Plokštelės dydis	8 mm
Svirties varžtas	259018 2
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Svirtis	259015 2
Atraminė plokštelė	259031 40
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	23 mm
Laikiklio ISO kodas	PWLN/L 3232 P08
Koto dydis	32 mm
Bendras ilgis L	170 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259044 2
Svirtis Tipas 2	259015 2
Atraminė plokštelė Tipas 40	259031 40
Svirties varžtas Tipas 2	259018 2
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500