

**KOMET KUB Centron® Powerline gręžimo galvutė, Ø DC: 35mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236651 35
GTIN	4047109227088
Produktų klasė	24L

**Aprašymas****Modelis:**

Gręžimo viršūnė tiksliai nukreipia galvutę gręžimo ašimi ir taip užtikrina tiesų, saugų ir efektyvų gręžimą iki 9xD.

Lygius, tiesius paviršius galima gręžti be pagalbinės kiaurymės.

Gręžimo galvutė be kreipiančiųjų plokštelių, todėl nereikia jų reguliuoti.

**Paskirtis:**

Tinka apdirbti tiek nejudančias, tiek ir besisukančias detales vertikaloje ir horizontalioje padėtyje. Su centravimo viršūne Nr. 236659. Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236520 – 236576.

**Pastaba:**

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

**Techninis aprašymas**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239652 15IP2 (2,8 Nm)
Bazinio laikiklio varžtas	239653 15IP
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOEX 110508
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
korpuso dydis	33
Centravimo viršūnės dydis	60

Serija	KUB Centron®
Nominalus Ø D	35
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	Aklinųjų kiaurymių gręžimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

## Priedai

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 15IP	239653 15IP
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,8 Nm	211750 2,8
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 15IP	239652 15IP