


KOMET® bazinis laikiklis, 4×D, Ø DC: 65mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236653 65
GTIN	4047109095939
Produktų klasė	24K

Aprašymas**Modelis:**

- Saugus procesas iki 4×D.
- Standus pagrindinio laikiklio ir gręžimo galvutės sujungimas.
- Koto konstrukcija ABS.

Paskirtis:

Tinka apdirbti tiek nejudančias, ties besisukančias detales, tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje.

Pastaba:

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	375 mm
Naudingasis ilgis L_1	295 mm
tinka gręžimo galvutei	65 - 71 mm
Korpuso Ø d_1	63,5 mm
ABS® koto Ø D_s	80 mm
Nominalus Ø D	65
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	4×D
Kotas	ABS
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

