



KNUX 160410L 10 vnt. rinkinys, Rūšis: HBX020



Užsakymo data

Užsakymo numeris	251058 HBX020
GTIN	4045197663870
Produktų klasė	22D

Aprašymas

KNUX 160410L 10 vnt. rinkinys HBX020 Kietlydinys: HBX020

Drožlialaužis: PM

Drožlialaužio laiptelio matmuo: 2,2 mm

Pjūvio gylis a_p : 1 - 5 mm

Pastūma f : 0,2 - 0,7 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 300 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	PM
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužio laiptelio matmuo	2,2 mm
Kampo spindulys	1 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,2 - 0,7 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	1 - 5 mm
Kietlydinys	HBX020
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 300 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas

Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	KNUX 160410L
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui