

Tekinimo laikiklis su keičiama plokšte, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 20/16mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251008 20/16
GTIN	4045197650665
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_4	30 mm
Atraminė plokštelė	259031 4
Spyruoklių rinkinys	259044 3
Laikiklio ISO kodas	CKJNR/L 2020K16
Galvutės ilgis L_1	32 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Spyruoklė	259046 3
Varžtas spaustukui	259021 3
Koto dydis	20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	KNUX 1604.. R/L
Spaustukas	259038 16
Bendras ilgis L	125 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 3	259044 3
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 4 mm	674242 4
Varžtas spaustukui Tipas 3	259021 3
Spyruoklė Tipas 3	259046 3
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Spaustukas Tipas 16	259038 16
Atraminė plokštelė Tipas 4	259031 4
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600