

KÄRCHER**Detalių valymo prietaisas, Tipas: BIO****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	082940 BIO
GTIN	2050001938077
Produktų klasė	03P

Aprašymas**Modelis:**

Dalių valikliai iš kokybiškų medžiagų. Intensyviai valo vandens pagrindo valikliais **be tirpiklių**, be vargo pašalina riebalus, tepalą ir kitus nešvarumus. Naudodami atitinkamus valiklius, konstrukcines dalis galite užkonservuoti tam tikram laikui. Alyvą, tepalus ir kitus riebalus automatiškai suardo mikroorganizmai. Ergonomiška darbo zona.

Paskirtis:

Pvz.: gamyba, techninis aptarnavimas, servisas, metalo apdirbimas.

Gamintojo pavadinimas: PC 100 M2 BIO

Tinklo įtampa: 220 - 240 V

Srovės fazių skaičius: 1

Bako tūris: 80 l

Bendras prietaiso ilgis: 952 mm

Bendras prietaiso plotis: 1181 mm

Techninis aprašymas

Šiluminė galia	1 kW
Keliamoji galia	100 kg

Bako tūris	80 l
Tinklo dažnis	50 - 60 Hz
Bendras prietaiso aukštis	1067 mm
Garso lygis	58 dB(A)
Bendras prietaiso ilgis	952 mm
Bendras prietaiso plotis	1181 mm
Maksimali temperatūra	40 °C
Srovės fazių skaičius	1
Svoris	44 kg
Korpuso / rėmų medžiaga	HDPE plastikas
Tinklo įtampa	220 - 240 V
Prijungiamoji galia	1 kW
Slėgis	0,3 bar
Gamintojo pavadinimas	PC 100 M2 BIO
Padavimo kiekis	900 l/h
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Detalių valymo prietaisas

Priedai

Detalių valiklis BIO Gamintojo pavadinimas BCPMS	082942 BCPMS
Detalių valiklis BIO Gamintojo pavadinimas BIO20	082942 BIO20
Filtravimo kilimėlis 3 sluoksnių, skirtas BIO dalių plautuvei Tipas BIO	082948 BIO