

Garant**Tekinimo peilis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 20/08mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251912 20/08
GTIN	4045197651259
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	MWLNRL 2020K08
Kaištis	259049 2
Atraminė plokštelė	259031 41
Plokštelės dydis	8 mm
Varžtų rinkinys	259023 2
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Spaustukas	259038 12
Galvutės ilgis L ₁	28 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	WN.. 0804..
Koto dydis	20 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 41	259031 41
Kaištis Tipas 2	259049 2
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Spaustukas Tipas 12	259038 12
Varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259023 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500