

**Tekinimo laikiklis su keičiama plokšte, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 25/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251008 25/16
GTIN	4045197650672
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Spyruoklių rinkinys	259044 3
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	32 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Koto dydis	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	KNUX 1604.. R/L
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	32 mm
Varžtas spaustukui	259021 3
Atraminė plokštelė	259031 4
Spaustukas	259038 16
Spyruoklė	259046 3
Laikiklio ISO kodas	CKJNR/L 2525M16
Bendras ilgis L	150 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 3	259044 3
8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Spyruoklė Tipas 3	259046 3
Atraminė plokštelė Tipas 4	259031 4
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 4 mm	674242 4
Varžtas spaustukui Tipas 3	259021 3
Spaustukas Tipas 16	259038 16
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600