


**KNUX 160410R 10 vnt. rinkinys, Rūšis: HBX130**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251096 HBX130
GTIN	4045197664099
Produktų klasė	22D

**Aprašymas**

KNUX 160410R 10 vnt. rinkinys HBX130 Kietlydinys: HBX130

Drožlialaužis: MG

Drožlialaužio laiptelio matmuo: 3,2 mm

Pjūvio gylis  $a_p$ : 1 - 6 mm

Pastūma  $f$ : 0,2 - 0,7 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	1 mm
Drožlialaužis	MG
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	1 - 6 mm
Pastūma $f$	0,2 - 0,7 mm/aps,
Drožlialaužio laiptelio matmuo	3,2 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	HBX130
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas

Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	KNUX 160410R
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui