

Garant**Tekinimo peilis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 25/08mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251912 25/08
GTIN	4045197651266
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_4	32 mm
Kaištis	259049 2
Atraminė plokštelė	259031 41
Tinkamos keičiamos plokštelės	WN.. 0804..
Varžtų rinkinys	259023 2
Galvutės ilgis L_1	31 mm
Koto dydis	25 mm
Spaustukas	259038 12
Laikiklio ISO kodas	MWLN/L 2525M08
Plokštelės dydis	8 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Atraminė plokštelė Tipas 41	259031 41
Kaištis Tipas 2	259049 2
Varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259023 2
Spaustukas Tipas 12	259038 12
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500