



KOMET KUB Centron® Powerline gręžimo galvutė, Ø DC: 28mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 236651 28 |
| GTIN | 4047109227019 |
| Produktų klasė | 24L |

Aprašymas

Modelis:

Gręžimo viršūnė tiksliai nukreipia galvutę gręžimo ašimi ir taip užtikrina tiesų, saugų ir efektyvų gręžimą iki 9xD.

Lygius, tiesius paviršius galima gręžti be pagalbinės kiaurymės.

Gręžimo galvutė be kreipiančiųjų plokštelių, todėl nereikia jų reguliuoti.

Paskirtis:

Tinka apdirbti tiek nejudančias, tiek ir besisukančias detales vertikaloje ir horizontalioje padėtyje. Su centravimo viršūne Nr. 236659. Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236520 – 236576.

Pastaba:

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

| | |
|--|----------------------|
| korpuso dydis | 26 |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 8IP1 (1,3 Nm) |
| Centravimo viršūnės dydis | 50 |
| Bazinio laikiklio varžtas | 239653 8IP9 |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOEX 07T308 |

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Serija | KUB Centron® |
| Nominalus Ø D | 28 |
| Grąžto panaudojimas | ribotas skersinis gręžimas |
| Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu |
| Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu |
| Grąžto panaudojimas | Aklinųjų kiaurymių gręžimas |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |

Priedai

| | |
|--|-------------|
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP | 674252 8IP |
| Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,3 Nm | 211750 1,3 |
| Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 8IP9 | 239653 8IP9 |
| Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 8IP1 | 239652 8IP1 |