

 KOMET

KOMET® bazinis laikiklis, 8×D, Ø DC: 20mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	236654 20
GTIN	4047109076211
Produktų klasė	24K

Aprašymas
Modelis:

- **Maksimalus gręžimo gylis iki 8 (9)×D.**
- **Standus pagrindinio laikiklio ir gręžimo galvutės sujungimas.**
- **Koto konstrukcija ABS.**

Paskirtis:

Tinka apdirbti tiek nejudančias, ties besisukančias detales, tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje.

Pastaba:

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	235 mm
ABS® koto Ø D_s	50 mm
Naudingasis ilgis L_1	200 mm
Korpuso Ø d_1	19 mm
tinka gręžimo galvutei	20 - 25 mm
Nominalus Ø D	20
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	8×D
Kotas	ABS
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

