

**Tekinimo laikiklis su keičiama plokšte, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 32/16mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 251008 32/16  |
| GTIN             | 4045197654632 |
| Produktų klasė   | 21T           |

**Techninis aprašymas**

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Spyruoklių rinkinys           | 259044 3               |
| Plokštelės dydis              | 16 mm                  |
| Atraminė plokštelė            | 259031 4               |
| Koto dydis                    | 32 mm                  |
| Darbinės dalies ilgis $L_4$   | 40 mm                  |
| Spaustukas                    | 259038 16              |
| Varžtas spaustukui            | 259021 3               |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | KNUX 1604.. R/L        |
| Galvutės ilgis $L_1$          | 32 mm                  |
| Laikiklio ISO kodas           | CKJNR/L 3232P16        |
| Spyruoklė                     | 259046 3               |
| Bendras ilgis L               | 170 mm                 |
| Norma                         | Gamykliniai standartai |
| Paskirtis                     | dešininis              |
| Vidinis aušinimas             | ne                     |
| Reguliuojamas kampas $\kappa$ | 93 laipsniai           |

|                |   |
|----------------|---|
| Paskirtis      | Išilginis tekinimas, išorinis                     |
| Paskirtis      | Apdaila   |
| Paskirtis      | Apdaila   |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte |

## Priedai

|   |             |
|---|-------------|
| Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 3   | 259044 3    |
| Precizinis antgališ šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3<br>Šešiabriaunis 4 mm                   | 674242 4    |
| Spaustukas Tipas 16   | 259038 16   |
| Atraminė plokštelė Tipas 4  | 259031 4    |
| Varžtas spaustukui Tipas 3  | 259021 3    |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu<br>Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm | 659906 1600 |
| Spyruoklė Tipas 3   | 259046 3    |
| 8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu<br>Visas ilgis 50 mm                           | 659874 50   |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu<br>Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm | 659957 1600 |