

Garant**Tekinimo peilis, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 32/08mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251916 32/08
GTIN	4045197674777
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	PWLNR/L 3232 P08
Atraminė plokštelė	259031 40
Darbinės dalies ilgis L ₄	40 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Galvutės ilgis L ₁	23 mm
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Koto dydis	32 mm
Svirtis	259015 2
Svirties varžtas	259018 2
Tinkamos keičiamos plokštelės	WN.. 0804..
Plokštelės dydis	8 mm
Bendras ilgis L	170 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Svirtis Tipas 2	259015 2
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259044 2
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Atraminė plokštelė Tipas 40	259031 40
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2
Svirties varžtas Tipas 2	259018 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500