

Garant**Ištekinimo peilis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 25/08mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251936 25/08
GTIN	4045197651419
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Kaištis	259049 3
Atraminė plokštelė	259031 41
Spaustukas	259038 12
Mažiausias pragražimo Ø D_{min}	32 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	17 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	WN.. 0804..
Plokštelės dydis	8 mm
Laikiklio ISO kodas	A25R MWLNR/L08
Varžtų rinkinys	259023 3
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis L_2	24 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Kaištis Tipas 3	259049 3
Spaustukas Tipas 12	259038 12
Atraminė plokštelė Tipas 41	259031 41
Varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 3	259023 3
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500