



KOMET KUB Centron® Powerline gręžimo galvutė, Ø DC: 29mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	236651 29
GTIN	4047109227026
Produktų klasė	24L

Aprašymas

Modelis:

Gręžimo viršūnė tiksliai nukreipia galvutę gręžimo ašimi ir taip užtikrina tiesų, saugų ir efektyvų gręžimą iki 9xD.

Lygius, tiesius paviršius galima gręžti be pagalbinės kiaurymės.

Gręžimo galvutė be kreipiančiųjų plokštelių, todėl nereikia jų reguliuoti.

Paskirtis:

Tinka apdirbti tiek nejudančias, tiek ir besisukančias detales vertikaliaje ir horizontalioje padėtyje. Su centravimo viršūne Nr. 236659. Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236520 – 236576.

Pastaba:

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOEX 07T308
Centravimo viršūnės dydis	60
korpuso dydis	26
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Bazinio laikiklio varžtas	239653 8IP9

Serija	KUB Centron®
Nominalus Ø D	29
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	Aklinųjų kiaurymių gręžimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 8IP9	239653 8IP9
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,3 Nm	211750 1,3
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 8IP1	239652 8IP1