

Tekinimo laikiklis su keičiama plokšte, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 20/16mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251009 20/16
GTIN	4045197654649
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_4	30 mm
Laikiklio ISO kodas	CKJNR/L 2020K16
Plokštelės dydis	16 mm
Varžtas spaustukui	259021 3
Spyruoklė	259046 3
Koto dydis	20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	KNUX 1604.. R/L
Spyruoklių rinkinys	259044 3
Atraminė plokštelė	259031 6
Spaustukas	259038 17
Galvutės ilgis L_1	32 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Spaustukas Tipas 17	259038 17
Varžtas spaustukui Tipas 3	259021 3
Atraminė plokštelė Tipas 6	259031 6
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 3	259044 3
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 4 mm	674242 4
Spyruoklė Tipas 3	259046 3
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600