

**Garant****Tekinimo laikiklis su keičiama plokštele, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 20/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251009 20/16
GTIN	4045197654649
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	30 mm
Laikiklio ISO kodas	CKJNR/L 2020K16
Plokštelės dydis	16 mm
Varžtas spaustukui	259021 3
Spyruoklė	259046 3
Koto dydis	20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	KNUX 1604.. R/L
Spyruoklių rinkinys	259044 3
Atraminė plokštelė	259031 6
Spaustukas	259038 17
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	32 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne

Reguliuojamas kampas $\kappa$	93 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

### Priedai

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Spaustukas Tipas 17	259038 17
Varžtas spaustukui Tipas 3	259021 3
Atraminė plokštelė Tipas 6	259031 6
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 3	259044 3
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 4 mm	674242 4
Spyruoklė Tipas 3	259046 3
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600