

Garant**Tekinimo peilis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 16/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251917 16/06
GTIN	4045197651358
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	WN.. 0604..
Svirties varžtas	259018 6
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 3
Plokštelės dydis	6 mm
Laikiklio ISO kodas	PWLNRL 1616H06
Svirtis	259015 9
Galvutės ilgis L ₁	16 mm
Atraminė plokštelė	259031 25
Darbinės dalies ilgis L ₄	20 mm
Spyruoklių rinkinys	259044 5
Koto dydis	16 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 3	259047 3
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 2,5 mm	674242 2,5
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 5	259044 5
Atraminė plokštelė Tipas 25	259031 25
Svirtis Tipas 9	259015 9
Svirties varžtas Tipas 6	259018 6
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500