

 KOMET**KOMET KUB Centron® gręžimo galvutė, Ø DC: 74mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

236650 74

GTIN

4047109095373

Produktų klasė

24L

Aprašymas**Modelis:**

- **Maksimalus gręžimo gylis iki 8 (9)×D.**
- **Tikslus centravimas centravimo viršūne ir kreipiančiąja plokštelės briauna.**
- **Standus pagrindinio laikiklio ir gręžimo galvutės sujungimas.**
- **Kreipiančiosios Ø priderintas prie pjovimo plokštelės su 0,4 mm užapvalinimo spinduliu. Gręžiant kiaurąsias kiaurymes kreipiančiosios Ø galima reguliuoti specialia pakišama folija.**

Paskirtis:

- **Tinka apdirbti tiek nejudančias, ties besisukančias detales, tiek vertikaliajoje, tiek horizontaliojoje padėtyje.**
- **Su centravimo viršūne Nr. 236655 – 236657.**
- **Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236740 – 237080.**

Tinka:

Gręžimo laikiklis Nr. 236652 – 236654.

Tiekimo sudėtis:

Gręžimo galvutė su kreipiančiąja plokštele (atsarginė kreipiančioji plokštelė Nr. 236658). Nuo Ø 65 mm su pjovimo plokštelių įdėklais (pjovimo plokštelių įdėklai reguliuojami išorėje +1 mm per Ø).

Techninis aprašymas

korpuso dydis	72
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239655 8IP2 (1,3 Nm)
Bazinio laikiklio varžtas	239655 20IP3
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 05T304
Centravimo viršūnės dydis	65
Serija	KUB Centron®
Nominalus Ø D	74
Grąžto panaudojimas	Centravimas
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

KOMET® bazinis laikiklis Ø DC 72 mm	236653 72
KOMET KUB Centron® centravimo viršūnė HSS Tipas 65	236655 65
KOMET® bazinis laikiklis Ø DC 72 mm	236652 72
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 8IP2	239655 8IP2
KOMET® bazinis laikiklis Ø DC 72 mm	236654 72
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,3 Nm	211750 1,3
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 20IP3	239655 20IP3
KOMET KUB Centron® centravimo viršūnė HSS Tipas 65	236656 65