

Garant**Ištekinimo peilis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 32/08mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251936 32/08
GTIN	4045197651426
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Kaištis	259049 5
Laikiklio ISO kodas	A32S MWLNR/L08
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	40 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	22 mm
Spaustukas	259038 12
Tinkamos keičiamos plokštelės	WN.. 0804..
Plokštelės dydis	8 mm
Atraminė plokštelė	259031 41
Varžtų rinkinys	259023 3
Bendras ilgis L	250 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	31 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D _s	32 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Spaustukas Tipas 12	259038 12
Kaištis Tipas 5	259049 5
Atraminė plokštelė Tipas 41	259031 41
Varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 3	259023 3
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500