

**Garant**
**eco tekimo plokštelių laikiklis, trumpas, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 25/08 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251905 25/08
GTIN	4045197651204
Produktų klasė	21U

**Aprašymas**
**Modelis:**

Su vidiniu aušinimo skysčio padavimu ant plokštelės pjovimo briaunos. Aušinimas vyksta per labai tikslius purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir pjovimo briaunos. Didesnis produktyvumas, ilgesnis naudojimo laikas ir saugesnis darbo procesas.

**Pastaba:**

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos VDI įrankių laikiklius Nr. 319001 – 319886 arba eco papildymo rinkinį < 125 mm Nr. 317900.

Vidinis aušinimas: taip

ISO kodų laikiklis: PWLNR/L 2525X08

tinkamos keičiamosios plokštelės: WN.. 0804..

Darbinės dalies ilgis  $L_4$ : 32 mm

Galvutės ilgis  $L_1$ : 34 mm

Bendras ilgis L: 105,5 mm

Atraminė plokštelė: 259031 19

**Techninis aprašymas**

Spyruoklė	259046 1
Koto dydis	25 mm
Svirties varžtas	259018 3
Galvutės ilgis $L_1$	34 mm

tinkamos keičiamosios plokštelės	WN.. 0804..
Plokštelės dydis	8 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	32 mm
Atraminė plokštelė	259031 19
Svirtis	259015 3
ISO kodų laikiklis	PWLNRL/2525X08
Bendras ilgis L	105,5 mm
Paskirtis	kairinis
Norma	DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

## Priedai

Svirtis Tipas 3	259015 3
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, kotas E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Atraminė plokštelė Tipas 19	259031 19
Svirties varžtas Tipas 3	259018 3
Spyruoklė Tipas 1	259046 1
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500