


KOMET® bazinis laikiklis, 8×D, Ø DC: 33mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	236654 33
GTIN	4047109076273
Produktų klasė	24K

Aprašymas
Modelis:

- **Maksimalus gręžimo gylis iki 8 (9)×D.**
- **Standus pagrindinio laikiklio ir gręžimo galvutės sujungimas.**
- **Koto konstrukcija ABS.**

Paskirtis:

Tinka apdirbti tiek nejudančias, ties besisukančias detales, tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje.

Pastaba:

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis L_1	290 mm
tinka gręžimo galvutei	33 - 39,2 mm
Bendras ilgis L_{viso}	330 mm
Korpuso $\varnothing d_1$	32 mm
ABS® koto $\varnothing D_s$	50 mm
Nominalus $\varnothing D$	33
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	8×D
Kotas	ABS
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

