

Tekinimo peilis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 20/06mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251917 20/06
GTIN	4045197651365
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	PWLNLR/L 2020K06
Plokštelės dydis	6 mm
Svirties varžtas	259018 6
Svirtis	259015 9
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 3
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	WN.. 0604..
Koto dydis	20 mm
Galvutės ilgis L ₁	16 mm
Atraminė plokštelė	259031 25
Spyruoklių rinkinys	259044 5
Bendras ilgis L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 25	259031 25
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 2,5 mm	674242 2,5
Svirties varžtas Tipas 6	259018 6
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 3	259047 3
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 5	259044 5
Svirtis Tipas 9	259015 9
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500