

**Garant****Tekinimo peilis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 25/08mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251913 25/08
GTIN	4045197651280
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Koto dydis	25 mm
Spaustukas	259038 12
Tinkamos keičiamos plokštelės	WN.. 0804..
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	31 mm
Laikiklio ISO kodas	MWLN/L 2525M08
Kaištis	259049 2
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	32 mm
Varžtų rinkinys	259023 2
Plokštelės dydis	8 mm
Atraminė plokštelė	259031 41
Bendras ilgis L	150 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Išilginis tekimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

### Priedai

Varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259023 2
Spaustukas Tipas 12	259038 12
Atraminė plokštelė Tipas 41	259031 41
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Kaištis Tipas 2	259049 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500