

 KOMET
**KOMET® bazinis laikiklis, 4×D, Ø DC: 26mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236653 26
GTIN	4047109076228
Produktų klasė	24K

**Aprašymas****Modelis:**

- Saugus procesas iki 4×D.
- Standus pagrindinio laikiklio ir gręžimo galvutės sujungimas.
- Koto konstrukcija ABS.

**Paskirtis:**

Tinka apdirbti tiek nejudančias, ties besisukančias detales, tiek vertikaliajoje, tiek horizontalioje padėtyje.

**Pastaba:**

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

**Techninis aprašymas**

Naudingasis ilgis $L_1$	130 mm
tinka gręžimo galvutei	26 - 32 mm
Korpuso Ø $d_1$	25 mm
ABS® koto Ø $D_s$	50 mm
Bendras ilgis $L_{viso}$	160 mm
Nominalus Ø $D$	26
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	4×D
Kotas	ABS
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

