


KOMET® bazinis laikiklis, 8×D, Ø DC: 40mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236654 40
GTIN	4047109076181
Produktų klasė	24K

Aprašymas**Modelis:**

- **Maksimalus gręžimo gylis iki 8 (9)×D.**
- **Standus pagrindinio laikiklio ir gręžimo galvutės sujungimas.**
- **Koto konstrukcija ABS.**

Paskirtis:

Tinka apdirbti tiek nejudančias, ties besisukančias detales, tiek vertikaliajoje, tiek horizontalioje padėtyje.

Pastaba:

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	390 mm
ABS® koto Ø D_s	63 mm
Korpuso Ø d_1	38,5 mm
tinka gręžimo galvutei	40 - 45 mm
Naudingasis ilgis L_1	340 mm
Nominalus Ø D	40
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	8×D
Kotas	ABS
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

