



## KOMET KUB Centron® Powerline gręžimo galvutė, Ø DC: 39,2mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 236651 39,2   |
| GTIN             | 4047109226906 |
| Produktų klasė   | 24L           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Gręžimo viršūnė tiksliai nukreipia galvutę gręžimo ašimi ir taip užtikrina tiesų, saugų ir efektyvų gręžimą iki 9xD.

Lygius, tiesius paviršius galima gręžti be pagalbinės kiaurymės.

Gręžimo galvutė be kreipiančiųjų plokštelių, todėl nereikia jų reguliuoti.

#### Paskirtis:

Tinka apdirbti tiek nejudančias, tiek ir besisukančias detales vertikaloje ir horizontalioje padėtyje. Su centravimo viršūne Nr. 236659. Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236520 – 236576.

#### Pastaba:

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

### Techninis aprašymas

|  |                      |
|--|----------------------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z             | 2                    |
| korpuso dydis                          | 33                   |
| Centravimo viršūnės dydis              | 70                   |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOEX 120508          |
| Bazinio laikiklio varžtas              | 239653 15IP          |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys    | 239652 20IP (6,3 Nm) |

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Serija              | KUB Centron®                        |
| Nominalus Ø D       | 39,2                                |
| Grąžto panaudojimas | ribotas skersinis gręžimas          |
| Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu   |
| Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu   |
| Grąžto panaudojimas | Aklinųjų kiaurymių gręžimas         |
| Vidinis aušinimas   | taip                                |
| Produkto rūšis      | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |

## Priedai

|   |             |
|---|-------------|
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu<br>Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm | 659906 1600 |
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 20IP                     | 674252 20IP |
| Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 15IP   | 239653 15IP |
| 8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu<br>Visas ilgis 50 mm                           | 659874 50   |
| Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 20IP   | 239652 20IP |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu<br>Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm | 659957 1600 |