

Garant**Tekinimo peilis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 32/08mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251913 32/08
GTIN	4045197656964
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Varžtų rinkinys	259023 2
Plokštelės dydis	8 mm
Atraminė plokštelė	259031 41
Koto dydis	32 mm
Spaustukas	259038 12
Kaištis	259049 2
Galvutės ilgis L ₁	32 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	40 mm
Laikiklio ISO kodas	MWLN/L 3232P08
Tinkamos keičiamos plokštelės	WN.. 0804..
Bendras ilgis L	170 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Spaustukas Tipas 12	259038 12
Varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259023 2
Kaištis Tipas 2	259049 2
Atraminė plokštelė Tipas 41	259031 41
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500