

**Garant****Ištekinimo peilis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 20/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251942 20/06
GTIN	4045197651488
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	WN.. 0604..
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	25 mm
Plokštelės dydis	6 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	13 mm
Svirtis	259015 14
Svirties varžtas	259018 10
Laikiklio ISO kodas	A20Q PWLNR/L06
Bendras ilgis L	180 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	19 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

**Priedai**

Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3  
Šešiabriaunis 2 mm

674242 2

Svirties varžtas Tipas 10

259018 10

Svirtis Tipas 14

259015 14

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500