


KOMET
KOMET® bazinis laikiklis, 8×D, Ø DC: 46mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236654 46
GTIN	4047109095984
Produktų klasė	24K

Aprašymas**Modelis:**

- **Maksimalus gręžimo gylis iki 8 (9)×D.**
- **Standus pagrindinio laikiklio ir gręžimo galvutės sujungimas.**
- **Koto konstrukcija ABS.**

Paskirtis:

Tinka apdirbti tiek nejudančias, ties besisukančias detales, tiek vertikaliajoje, tiek horizontalioje padėtyje.

Pastaba:

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

tinka gręžimo galvutei	46 - 54 mm
Korpuso Ø d ₁	44,5 mm
Bendras ilgis L _{viso}	480 mm
ABS® koto Ø D _s	80 mm
Naudingasis ilgis L ₁	415 mm
Nominalus Ø D	46
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	8×D
Kotas	ABS
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

